



Casa Matriz

Av. Mitre 1345/51
Florida - Vicente Lopez
Pcia de BsAs
TEL: 54-11-4730-6000

Sucursal La Boca

Av. Alte Brown 1100
Ciudad Autónoma de Bs As
CABA - Argentina
TEL: 54-11-4361-1021

Whatsapp: +54 9 11 50 291 229

Contacto: infopartes@trane.com

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

BOMBAS DE CONDENSADO MARCA ASPEN

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>
ASP-MINI-A	<u>Volumétricas</u> Bomba condensado Aspen, Mini Aqua p/ equipos hasta 2 ton
ASP-MINI-O	Bomba condensado Aspen, Mini orange p/ equipos hasta 2 ton
ASP-MAXI-O	Bomba condensado Aspen, Maxi orange p/ equipos hasta 5 ton
ASP-HIFLOW	<u>Centrífugas</u> Bomba condensado Aspen, Hi-Flow Size 2, tanque 0.6 Gal

CABLE TIPO TALLER

CABTAN2X1	Rollo cable tipo taller negro de 2 x 1.0 mm ²
CABTAN2X15	Rollo cable tipo taller negro de 2 x 1.5 mm ²
CABTAN2X25	Rollo cable tipo taller negro de 2 x 2.5 mm ²
CABTAN3X1	Rollo cable tipo taller negro de 3 x 1.0 mm ²
CABTAN3X15	Rollo cable tipo taller negro de 3 x 1.5 mm ²
CABTAN3X25	Rollo cable tipo taller negro de 3 x 2.5 mm ²
CABTAN4X1	Rollo cable tipo taller negro de 4 x 1.0 mm ²
CABTAN4X15	Rollo cable tipo taller negro de 4 x 1.5 mm ²
CABTAN4X2.5	Rollo cable tipo taller negro de 4 x 2.5 mm ²
CABTAN5X1	Rollo cable tipo taller negro de 5 x 1.0 mm ²
CABTAN5X15	Rollo cable tipo taller negro de 5 x 1.5 mm ²
CABTAN5X25	Rollo cable tipo taller negro de 5 x 2.5 mm ²
CABTAN7X1	Rollo cable tipo taller negro de 7 x 1.0 mm ²
CABTAN7X15	Rollo cable tipo taller negro de 7 x 1.5 mm ²
CABTAN7X25	Rollo cable tipo taller negro de 7 x 2.5 mm ²
CABTAN10X1	Rollo cable tipo taller negro de 10 x 1.0 mm ²

CABLE UNIPOLAR

CABUBL1X15	Rollo cable unipolar blanco de 1 x 1.5 mm ²
CABUBL1X25	Rollo cable unipolar blanco de 1 x 2.5 mm ²
CABUCE1X15	Rollo cable unipolar celeste de 1 x 1.5 mm ²
CABUCE1X25	Rollo cable unipolar celeste de 1 x 2.5 mm ²
CABUMA1X15	Rollo cable unipolar marrón de 1 x 1.5 mm ²
CABUMA1X25	Rollo cable unipolar marrón de 1 x 2.5 mm ²
CABUNE1X075	Rollo cable unipolar negro de 1 x 0.75 mm ²
CABUNE1X15	Rollo cable unipolar negro de 1 x 1.5 mm ²

CABUNE1X25	Rollo cable unipolar negro de 1 x 2.5 mm ²
CABURO1X075	Rollo cable unipolar rojo de 1 x 0.75 mm ²
CABURO1X15	Rollo cable unipolar rojo de 1 x 1.5 mm ²
CABURO1X25	Rollo cable unipolar rojo de 1 x 2.5 mm ²
CABUVA1X15	Rollo cable unipolar verde-amarillo de 1 x 1.5 mm ²
CABUVA1X25	Rollo cable unipolar verde-amarillo de 1 x 2.5 mm ²
<u>CINTAS</u>	
CINALU	Cinta de aluminio, 2" x 55 yds
CINAN	Cinta PVC sin adhesivo color negro
CINAS19X457	Cinta autosoldable 19mm x 4.57 mm
CINCAB	Cinta PVC con adhesivo color blanco
CINCAG	Cinta PVC con adhesivo color gris
CINCAL	Cinta PVC con adhesivo color ladrillo
CINCAM	Cinta PVC con adhesivo color marron (beige)
CINCAN	Cinta PVC con adhesivo color negro
CINDUCT	Cinta para ductos, 50mm x 50 mts.
CINSAB	Cinta PVC sin adhesivo color blanco
CINSAG	Cinta PVC sin adhesivo color gris
CINSAL	Cinta PVC sin adhesivo color ladrillo
CINSAM	Cinta PVC sin adhesivo color marron (beige)
CTAALU	Cinta PVC aluminizada con pegamento (en rollo)
CTA-TAGAIspb	Cinta aisladora profesional blanca 20 mts
CTA-TAGAIspn	Cinta aisladora profesional negra 20 mts
<u>CONTROLES PARA EQUIPOS GENÉRICOS</u>	
AC-25BYJ48-B	Motor paso a paso p/persianas y dampers, 4Fases, 12VCC
AC-28BYJ-A01	Motor paso a paso p/persianas y dampers, 4Fases, 12VCC
AC-35BYJ-B01	Motor paso a paso p/persianas y dampers, 4Fases, 12VCC
AC-CAC-05	Plaqueta universal split 3 velocidades, 2 sensores
AC-CAC-10	Plaqueta universal split 3 velocidades, 2 sensores
AC-CAC-110HTR	Plaqueta universal split 3 velocidades, display remoto
AC-CAC-150	Plaqueta universal split 4 velocidades, display remoto. Autorestart
AC-CAC-120M	Plaqueta universal split (Shelters) 3 velocidades, display remoto
AC-CAC-20	Plaqueta universal split
AC-CAC-50PWM	Plaqueta universal split velocidad variable, 2 sensores
AC-CR-1000	Control Remoto Universal, 1000 codigos
AC-CR-1100	Control Remoto Universal, 1000 codigos Nuevo Modelo Backlight
AC-CR-500	Control Remoto Universal, 500 codigos
AC-KIT-SEN10K	Kit de sensores de temperatura 10 kohms
AC-KIT-SEN20K	Kit de sensores de temperatura 20 kohms
AC-KIT-SEN50K	Kit de sensores de temperatura 50 kohms
AC-KIT-SEN5K	Kit de sensores de temperatura 5 kohms
AC-Q988E	Control Remoto Universal, 1000 codigos
AC-RV-3	Plaqueta reguladora velocidad motor asincronico
<u>MANGUERAS</u>	
MNG0609	Manguera cristal en rollo, Diam.= 1/4", 50 mts. (06x09)

MNG1216	Manguera cristal en rollo, Diam.= 1/2", 50 mts. (12x16)
MNG1620	Manguera cristal en rollo, Diam.= 5/8", 25 mts. (16x25)
MNG1925	Manguera cristal en rollo, Diam.= 3/4", 25 mts. (19x25)
<u>MENSULAS</u>	
MENS42X35	Mensula de 42cm x 35cm
MENS52X35	Mensula de 52cm x 35cm
MENS62X35	Mensula de 62cm x 35cm
MENS72X35	Mensula de 72cm x 35cm
MENS80X35	Mensula de 80cm x 35cm
<u>MENSULAS ARTICULADAS</u>	
MENS42-ARTICULADA	Mensula x 42CM Articulada
MENS52-ARTICULADA	Mensula x 52CM Articulada
MENS62-ARTICULADA	Mensula x 62CM Articulada
MENS75-ARTICULADA	Mensula x 75CM Articulada
<u>PLANCHAS ISOMODE</u>	
ISOMODE40X40	Plancha Isomode de 40cm X 40cm
<u>PRECINTOS</u>	
T50R NA	Precintos plasticos (x100u), color natural, 200mm x 4.6mm
T50R NE	Precintos plasticos (x100u), color negro, 200mm x 4.6mm
T80I NA	Precintos plasticos (x100u), color natural, 300mm
T80I NE	Precintos plasticos (x100u), color negro, 300mm
<u>SOPORTES Y SUJECIONES</u>	
FLEJ-PER	Fleje perforado para conductos
PMS-3652-KIT4	Kit soporte de goma antivibratorio c/tornillo x4u
<u>TERMOCONTRAÍBLES</u>	
TERCON120	Termocontraible de 1/2", Bobina de 10 mts.
TERCON140	Termocontraible de 1/4", Bobina de 10 mts.
TERCON180	Termocontraible de 1/8", Bobina de 10 mts.
TERCON316	Termocontraible de 3/16", Bobina de 10 mts.
TERCON332	Termocontraible de 3/32", Bobina de 10 mts.
TERCON380	Termocontraible de 3/8", Bobina de 10 mts.
TERCON516	Termocontraible de 5/16", Bobina de 10 mts.
<u>TORNILLOS, TUERCAS Y VARILLAS ROSCADAS</u>	
TUERCC1/2F	Tuerca trefilada cuello corto 1/2" Flare Standard
TUERCC1/4F	Tuerca trefilada cuello corto 1/4" Flare Standard
TUERCC3/4F	Tuerca trefilada cuello corto 3/4" Flare Standard
TUERCC3/8F	Tuerca trefilada cuello corto 3/8" Flare Standard
TUERCC5/8F	Tuerca trefilada cuello corto 5/8" Flare Standard
TUERCC7/8F	Tuerca trefilada cuello corto 7/8" Flare Standard
VARILLA-ROSC1/4x1M	Varilla roscada 1/4
ARANDELA-1/4	Arandela 1/4
TUERCA-1/4	Tuerca 1/4
<u>VARIADORES DE VELOCIDAD MONOFÁSICOS</u>	
ASP-FSC-CO	Variador de velocidad Aspen, equipos frío solo
FASEC-33	Variador de velocidad FASEC-33
TVR-3810	Protector de Fase 380/50/3 por falla/inversion/asimetria (NA+NC)
<u>VARILLAS PARA SOLDAR Y FUNDENTE</u>	

SOLVARHARRIS0KG	Soldadura, varillas de plata comun x Kg., 0% Ag. (Cu-Cu)
SOLVARDEG9307KG	Soldadura, varillas de plata comun x Kg., 93-7% Ag. (Cu-Cu)
SOLFUNDEG0.1KG	Soldadura, fundente x 100 gr.
<u>CAPACITORES</u>	
CAP400015	Capacitor 1.5µF 400VCA
CAP400040	Capacitor de trabajo 4.0 µF, aislacion 400VCA
CAP400050	Capacitor de trabajo 5.0 µF, aislacion 400VCA
CAP400060	Capacitor de trabajo 6.0 µF, aislacion 400VCA
CAP400080	Capacitor de trabajo 8.0 µF, aislacion 400VCA
CAP400100	Capacitor de trabajo 10 µF, aislacion 400VCA
CAP400125	Capacitor de trabajo 12.5 µF, aislacion 400VCA
CAP400140	Capacitor de trabajo 14 µF, aislacion 400VCA
CAP400160	Capacitor de trabajo 16 µF, aislacion 400VCA
CAP400180	Capacitor de trabajo 18 µF, aislacion 400VCA
CAP400200	Capacitor de trabajo 20 µF, aislacion 400VCA
CAP400220	Capacitor de trabajo 22 µF, aislacion 400VCA
CAP400250	Capacitor de trabajo 25 µF, aislacion 400VCA
CAP400270	Capacitor de trabajo 27 µF, aislacion 400VCA
CAP400300	Capacitor de trabajo 30 µF, aislacion 400VCA
CAP400320	Capacitor de trabajo 32 µF, aislacion 400VCA
CAP400350	Capacitor de trabajo 35 µF, aislacion 400VCA
CAP400400	Capacitor de trabajo 40 µF, aislacion 400VCA
CAP400450	Capacitor de trabajo 45 µF, aislacion 400VCA
CAP400500	Capacitor de trabajo 50 µF, aislacion 400VCA