



1-Way Cassette

Chilled Water Fan Coil Unit

12,000 - 42,000 BTU/H Cassette Model

CWAA Series 50 Hz

TRANE
TECHNOLOGIES



1-Way Cassette Chilled Water FCU

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบฝังฝ้าประดับเพดาน กระจายลมเย็น 1 ทิศทาง

• เครื่องปรับอากาศทรนรุ่น **1-Way Cassette** ได้รับการออกแบบด้วยดีไซน์เฉพาะตัวที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการความสวยงามของการตกแต่งภายในห้องและความเย็นสบายที่ลงตัว

- มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 12,000-42,000 บีทียู/ชม.
- ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้เครื่องทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน
- มีความสูงเครื่องเพียง 25 ซม. ประหยัดพื้นที่ในฝ้าเพดาน
- ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย

TR-DTM สารเคลือบคอยล์ยับยั้งเชื้อรา (Option)

• สารเคลือบคอยล์ TR-DTM ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อราบนคอยล์เย็น เป็นทางเลือกเสริมสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ที่มากกว่า เช่น โรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์



รีโมทไร้สาย



รีโมทดิจิทัลมีสาย

(เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

Wireless Control หรือ Digital Wired Control

ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือแบบดิจิทัลมีสาย

- ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15-30 °C
- ปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Powercool ระบบเร่งความเย็นเร็ว
- สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าอัตโนมัติ
- ฟังก์ชัน Auto Sweep กระจายลมเย็นโดยอัตโนมัติ
- Auto Restart เครื่องสามารถกลับมาทำงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ้ากลับมาปกติ

Product Specifications

Model	Nominal Airflow (CFM)	EWT	Cooling Capacity (MBH)		Water Flow Rate (GPM)	Pressure Drop (Ft.WG.)	Dimensions : mm (HxWxD)		Weight (kg)	Water Inlet & Outlet Connection (in)	Motor RLA (A) xQty
		(Deg °F)	Total	Sensible			Housing	Panel			
CWAA04	400	40	15.55	10.53	3.10	10.83	251x955x612	20x1,285x710	40	1/2	0.67
		45	12.04	9.03	2.40	6.82					
		50	8.75	7.73	1.75	3.85					
CWAA06	600	40	23.55	15.69	4.65	10.85	251x955x612	20x1,285x710	42	1/2	0.67
		45	18.06	13.41	3.60	6.81					
		50	13.05	11.43	2.60	3.81					
CWAA08	800	40	32.15	16.10	6.40	24.89	251x1,255x612	20x1,585x710	48	3/4	0.72
		45	25.09	18.41	5.00	15.68					
		50	18.39	15.72	3.67	9.07					
CWAA10	1,000	40	39.65	26.66	7.90	1.03	251x1,555x612	20x1,885x710	56	3/4	0.68 x 2
		45	30.69	22.81	6.12	6.93					
		50	22.18	19.43	4.43	3.88					
CWAA12	1,200	40	47.48	31.47	9.46	20.37	251x1,555x612	20x1,885x710	58	3/4	0.68 x 2
		45	37.11	26.93	7.40	13.01					
		50	26.93	22.82	5.37	7.32					
CWAA14	1,400	40	54.32	36.56	10.82	23.12	251x1,555x612	20x1,885x710	62	3/4	0.68 x 2
		45	42.25	31.37	8.42	14.64					
		50	30.93	26.87	6.17	8.36					

Note: Capacity rating is based on 10 deg °F water temperature rise and entering air temperature is 80 °FDB / 67 °FWB



ทรู (ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

☎ 0-2761-1111

